


**Garant**

**Výhodné balenie TK vrták GARANT Uni Hero s valcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 ks**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1254 16     |
| GTIN             | 4067263106562 |
| Trieda položky   | GGN           |

## Popis

### Prevedenie:

**Maximálna univerzálnosť a hospodárnosť** v jednom nástroji. **Robustné vyhotovenie nástrojov** a **konvexno-konkávne zakrivené vyhotovenie reznej hrany** pre optimálnu stabilitu nástroja a lámanie triesok v širokom spektre materiálov. **Špeciálna geometria priestoru na štiepky** a **leštené priestory na triesky** pre ideálny odvod triesok a maximálnu bezpečnosť procesu. **Mimoriadne hladká vysoko účinná povrchová úprava TiAlSiN** pre efektívne zníženie opotrebenia a vytváranie vrstiev.

**Ako číslo: 122700.**

Tvar HB je k dispozícii za rovnakú cenu s č. GG1257.

Tvar HB je k dispozícii len od  $\geq 3$  mm.

### Upozornenie:

Dĺžka drážky na odvod triesok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Položky s cenami v zátvorkách: Rôzna dodacia lehota a minimálne objednávacie množstvo 3 kusov.

## Technický opis

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tolerancia menovitého $\varnothing$ | h7    |
| Dĺžka napínacích drážok $L_c$       | 83 mm |

## Technický list

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Norma                                             | DIN 6537 L       |
| Celková dĺžka L                                   | 133 mm           |
| Obsah                                             | 5"               |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>          | 0,27 mm/ot,      |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                           | 16 mm            |
| Počet rezných hrán Z                              | 2                |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>                        | 16 mm            |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l <sub>2</sub> | 59 mm            |
| Povrchová úprava                                  | TiAlSiN          |
| Rezný materiál                                    | VHM              |
| Prevedenie                                        | 6×D              |
| Uhol špičky                                       | 140 Stupeň       |
| Stopka                                            | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie                                | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania                               | HPC              |
| Pološtandard                                      | áno              |
| Farebný krúžok                                    | oranžová         |
| Druh produktu                                     | Špirálový vrták  |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty              | podmienene vhodný | 190            | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 200            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 160            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 150            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 140            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 110            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 90             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 90             | M       |

## Technický list

|                              |                   |     |   |
|------------------------------|-------------------|-----|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný            | 40  | S |
| GG(G)                        | vhodný            | 130 | K |
| Uni                          | vhodný            |     |   |
| mokrú maximum                | vhodný            |     |   |
| mokrú minimálne              | vhodný            |     |   |
| vzduch                       | podmienene vhodný |     |   |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG1254 16