

Garant**Fordelspakning skruesikring 2GP43****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP43** mellemfast. Tætner og lukker mange typer skrueforbindelser. Høj resistens over for vibrationer. Hurtig hærdning på et stort antal jernmetaller. Øget olieretolerance.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Serie	GreenPlus
Farve	blå
Afmontering	med normalt værktøj
egnet til materiale	Metal
Flammepunkt	100 °C
Tæthed	1,08 g/cm ³
min. løsdrejningsmoment	15 - 25 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Form	flydende
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Kemisk basis	Methakrylat
Styrkeklasse	Mellemfast
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	olierede overflader
Til gevindstørrelse op til	M36
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	tætning
Påfyldningsmængde	50 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Dynamisk viskositet	1500 - 4000 mPas
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

GARANT GreenPlus skruesikring2GP43 Indhold 50 ml

088061 50