

Garant**Borrchuckar Form AD, BT 40, spännvidd: 0,5-13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

- **Smalt utförande.**
- **Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.**
- **Optimala fasthållningsmoment på verktyget.**

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	43 mm
utkragningslängd A-mått	92 mm
spännvidd	0,5 - 13 mm

Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/303171-0,5-13>