

**Garant****Mastice per superfici 5GP74 (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP74**. Per la tenuta di flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

**Proprietà:**

Contenuto: 3 pezzi

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Resistenza manuale secondo	5 - 20 min
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Smontaggio	con attrezzo standard
Punto di infiammabilità	100 °C

adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Classe di resistenza	Resistenza media
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	50 ml
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Forma	liquido
Viscosità dinamica	23000 - 35000 mPas
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente all'acqua
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Colore	arancione
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
Tipo di prodotto	Mastice

---

## Accessori

Mastice per guarnizioni GARANT GreenPlus5GP74  
Contenuto 50 ml

088067 50