

Garant**Výhodné balení 5× stranové štípací kleště na plasty, úhlový 15°****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6013 130
GTIN	4069515045216
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Řezání bez zkosení pro zapuštěný řez bez otřepů. Leštěná hlava, ramena s plastovým povlakem a otevírací pružinou.

Hlava 15° vyhnutá.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno na kovy**).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Rozsah dodávky:

5× stranové štípací kleště na plasty, úhlový 15°, č. 725490 vel. 130.

Technický popis

Celková délka	130 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	vyhnuté (15°)

Technický list

Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Pro plasty	ano
Nastavitelný dorazový šroub	ano
Druh produktu	Řezací kleště
USP1	5× stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6013 130