



Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCL 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., izquierda



Datos de pedido

Número de pedido	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de L_{\min} . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ø de mango D_s	16 mm
Longitud total L	158 mm
Longitud de voladizo L_1	96 mm
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	A16X SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ø perforación previa mínima D_{\min}	20 mm

Hoja de datos

L_{\min}	96 mm
Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar