

**Șubler digital de adâncime universal, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418770 300
GTIN	2050001670854
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Șubler universal de adâncime, cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Pentru măsurarea canelurilor, canalelor, locașurilor, treptelor etc. Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Șubler de adâncime, vârf de măsurare cu cârlig dublu Cod 418772 Ref. A, 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948. Vârfuri de măsurare Cod 418772. Bază de măsurare Cod 418774.

Descriere tehnică

Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Calibrarea	A2
Lungimea tălpiei	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12×4 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm

Fișă de date

Eroare de toleranță	0,03 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/418770-300>