

Garant

INFO Point naar keuze te configureren, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	948010 S
GTIN	4062406072445
Artikelklasse	9GS

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).

Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook GARANT easyFix-haken en -houders worden bevestigd.

Zonder monitor, voor individuele uitrusting met 24 inch monitor. Maximaal mogelijke beeldschermafmeting: Breedte 525 mm, hoogte 315 mm, diepte 90 mm.

Plaatsing:

Aantal legborden in computerkast: 1

Kleur:

Romp antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Grondvlak breedte	616 mm
Grondvlak diepte	550 mm
Computerkast nuttige breedte	540 mm
Gewicht	63 kg
Tableau werkhoogte	930 mm
Hoogte	1440 mm
Tableau diepte	300 mm
Computerkast nuttige diepte	190 mm
Tableau breedte	600 mm
Computerkast nuttige hoogte	740 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Tableau gesloten diepte	150 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	INFO Point