

Garant**ER-spännmutter High Speed, För HONOM: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	309595 11
GTIN	4069515040624
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med sexkant** nyckelvidd 17.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309680–309740.

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Gänga	M14x0,75
totallängd L	12 mm
Utvändig-Ø D	19 mm
max. åtdragningsmoment	40 Nm

Datablad

Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter