



Boczne szczypce tnące, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 110mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724200 110
GTIN	4003773029649
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału. Ze sprężyną rozwierającą.

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	1,2 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	3 mm
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie

Karta danych

ze sprężyną rozwierającą	tak
Norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce tnące