

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 160608****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2913 160608
GTIN	4067263094098
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
število kosov	30
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Vsebina	250334 HB7130-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Globina reza $a_{p\ maks}$	4:25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2913 160608