

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2407 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Vsebina	250158 HB7010-2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2407 120408