

Garant**Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SDUCR 93°, za okretne rezne pločice DC..., desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine. Osovina ojačana tvrdim metalom.

Napomena:

Držač za unutarnje tokarenje može se skratiti na duljinu od L_{min} . Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	128 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Udaljenost vrha od osi	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
veličina pločice	7 mm
Duljina izboja L_1	88 mm
ISO kod držača	A08X SDUCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Serija	Master Mute
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Standard	Tvornička norma

List s podacima

Priključni navoj	M7×0,5
Primjena	desno
Oblik drške	Čelik
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje