

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3531 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Cuprins	260748 HB7120-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3531 120404