

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování, 30 ks, HB7010-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2413 160612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 mm/min
Rohový radius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Hlavní způsob použití	P
Obsah	250336 HB7010-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2413 160612