

Garant**Cenově výhodné balení – GARANT GreenPlus Power Force****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.

Extrémní odmašťovací síla díky hybridní technologii. Připálené nečistoty, speciální tuky, oleje, saze, odrolená guma, bitumen, vosky a pasty se uvolní pomocí rostlinných extraktů a díky technologii povrchově aktivních látek se rychle odstraní z povrchu. Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.

Power Force je vodný čisticí prostředek s nízkou pěnivostí na bázi obnovitelných surovin. Díky přírodním aktivním látkám se nečistoty účinně odstraňují bez narušení povrchu. Příjemná vůně a absence rozpouštědel a těkavých organických látek z něj činí dokonalého pomocníka pro intenzivní a spolehlivou práci. Power Force představuje účinnou alternativu k rozpouštědlům. Kromě ručního použití jej lze použít také v přístrojích na čištění dílů. V této aplikaci lze čistič použít několikrát, podporuje cirkulační koncept. Šetří se tím nejen zdroje, ale také se omezuje odpad. Na základě certifikace NSF je čistič použitelný nejen při opravách, ale také v potravinářství.

- **Nezanechává stopy.**
- **Pro ruční i strojní použití.**
- **Certifikát NSF pro potravinářství.**

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Technický popis

Obsah	0,5 l
Hustota	1,007 g/cm ³
Tvar	kapalný
Bod varu	100 °C
Skladovací teplota	2 - 35 °C
Provedení	Rozprašovací láhev
Barva	transparentní
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Rozsah teplot pro použití	2 - 40 °C
Hodnota pH	10,5 - 11
Série	GreenPlus
Druh produktu	Univerzální čisticí prostředek

Příslušenství

Odmašťovače GARANT GreenPlusPower Force Obsah (ml
nebo l) 500

088006 500