

Garant

VNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2471 160404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Obsah	251732 HB7035-2
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2471 160404