

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 060202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2809 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Inhoud	260140 HB7035-2
Hoekradius	0,2 mm

ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal	30
Soort	HB7035-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2809 060202