

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 3**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	483900 3
GTIN	2050001048820
Classe articolo	48A

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ± 2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da $\varnothing 1,5$ mm marcate con la misura, 0,1 mm – 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.

Classe di tolleranza 1: $\varnothing$ spina $\pm 0,001$ mm.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell'ordine indicare **anche il $\varnothing$ desiderato**, per es. n. art. 483900 Dim. 5 **10,08** oppure 483920 Dim. 5 **10,082**.

Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Dimensione nominale	3 - 5,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Rapporto di taraturaSpina di riscontro Ø Massimo 20

028240 20

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20