

Garant GRIDLINE

Hållartavlor för dörrar helt av plåt, Typ: L**Beställningsdata**

Ordernummer	940705 L
GTIN	4062406068455
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt för infästning av krokar och öppna förvaringslådor. Upphängningstavlorna skruvas fast på svängdörrarnas insida med medföljande fästelement. **Endast för skåp med framåtöppnade dörrar helt av plåt, från och med 750 mm bredd och 1000 mm höjd.** På skåp med 2000 mm höjd kan 2 tavlor per framåtöppnad dörr monteras. Bärförmåga per dörr: 10 kg Med 9×9 mm i 37-mm-raster som hållare för tillbehör för perforerade paneler (grupp 95).

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

OBS!:

- Öppna lagerlådor och breda verktyg kan inte hängas upp i samma höjdnivå som en hylla.
- Endast avsedd för GridLine-skåp med slagdörrar.

Teknisk beskrivning

höjd	800 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bredd	250 mm
Tjocklek	28 mm

Datablad

Materialtjocklek	0,9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Perforerad panel