



Masque de soudage automatique, Couleur: BLACK



Données de commande

N° commande	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Classe d'article	02K

Description

Exécution:

Grâce à sa construction robuste, le masque de soudage automatique de type classique offre une **protection fiable**. Il convient à de nombreux **travaux de soudure différents**. Le serre-tête peut être facilement adapté à chaque morphologie. Avec **visières interchangeables**. Réglage progressif de la sensibilité. Facilement combinable avec d'autres EPI, tels que des lunettes de protection ou un masque à filtres à particules.

- **Teintes de protection foncées: 9-13.**
- **Niveau clarté: 4. Avec pile lithium 3 V CR2450 (durée de vie: 1500 heures).**
- **Champ de vision avec filtre de soudage: 53 x 96 mm.**

Norme:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Livraison:

Masque de soudage automatique avec une visière extérieure.

Description technique

Alimentation	Fonctionnement sur piles
Classification suivant EN 379	1/1/1/2

Fiche technique

Temps de commutation de sombre à clair	100 - 1000 ms
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Tension nominale	3 V
Nombre de piles incluses	1
Type de produit	Masque de soudage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/097959-BLACK>