


**Plăcuță amovibilă WNMG finisare 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 060404**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG3983 060404 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Cuprins                                       | 251938 HBT130      |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$             | 0,25 mm            |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 2 mm               |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare           |
| Aplicația principală                          | M                  |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WNMG 060404        |
| Avans $f$                                     | 0,15 - 0,45 mm/rot |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 220 mm/min    |
| Strat de acoperire                            | TiCN               |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 2 mm         |
| Număr de bucăți                               | 50                 |

## Fișă de date

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 6                                  |
| Materialul sculei             | Carbură                            |
| Rază la colț                  | 0,4 mm                             |
| Categorie                     | HBT130                             |
| Condiție de tăiere            | ușor întreruptă                    |
| Sfârșământor de așchii        | MF                                 |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3983 060404