

**Garant**

**6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 5mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 631029 5      |
| GTIN           | 4062406060428 |
| Třída artiklu  | 61A           |

## Popis

### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

### Norma:

**DIN 3124-S**

### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

### Upozornění:

Hlavice 6hranných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

## Technický popis

|              |       |
|--------------|-------|
| Rozměr klíče | 5 mm  |
| Délka        | 25 mm |

## Technický list

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ø na hnané straně | 8,1 mm                 |
| Upínací 4hran     | 1/4 palec              |
| Unášecí profil    | 6-hranný nástrčný klíč |
| Materiál          | Chromvanadiová ocel    |
| Povrch            | chromované             |
| Druh produktu     | Nástrčné klíče         |