

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 1,3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 1,3
GTIN	4045197912473
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Dĺžka ramien	41×13 mm
Povrch	poniklovaný
Šesthran	1,3 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač