


**Garant****Pupitru pentru calculator, Tip: S****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 948040 S      |
| GTIN               | 4062406068585 |
| Clasa articolului  | 91C           |

**Descriere****Execuție:**

Recomandat pentru PC și laptop. Pentru varianta PC: suport pentru ecran pe baza prinderii VESA, amplasare stânga, dreapta și mijloc. Cu o suprafață de depozitare în spate (dimensiune lxA: 545x220 mm) și cu un raft de depozitare suspendabil (dimensiune lxA: 570x300 mm).

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035, suporturile **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperite cu pulbere**.

**Recomandare:**

Pentru prinderea dosarelor, sisteme cu cârlig și raft de depozitare suspendabil fără folosirea de scule.

**Descriere tehnică**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Greutate                     | 15 kg   |
| Suprafață de bază (adâncime) | 550 mm  |
| Înălțime                     | 1240 mm |
| Suprafață de bază (lățime)   | 750 mm  |

## Fișă de date

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Grosimea materialului                        | 0,9 mm                           |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm                           |
| Selectarea culorii                           | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Tip produs                                   | Pupitru pentru calculator        |

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/948040-S>