

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Type: USB



Bestelgegevens

Bestelnummer	957520 USB
GTIN	4069515041355
Artikelklasse	91F

Omschrijving

Uitvoering:

Met de GARANT easyFix Flex Power veranderen 18V-accu's van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap in afzonderlijke powerbanks. Hierdoor kunnen de accu's worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het opladen van elektrische apparaten (gr. USB) of flexibele en snelle hoogteverstelling van werkbanken (gr. 12 V). Met veilige vergrendeling aan geperforeerde-wandsystemen □ 9×9 mm in een raster van 37 mm, ook te gebruiken voor mobiele toepassingen. Het Flex Power-station is volledig compatibel met het CAS-accusysteem zonder gebruik van een adapter. Voor accu's van andere fabrikanten van elektrisch gereedschap is een Scangrip Connector nr. 081237 nodig (Milwaukee, Fein, Bosch). Zoek in de eShop op www.hoffmann-group.com met de zoekterm 'Scangrip Connector' om andere fabrikant-accu's te vinden. Via de interface van het Scangrip Connect-systeem zijn een automatische beveiliging tegen diepe ontlading, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking aanwezig. Met aan-/uit-schakelaar om alle aangesloten apparaten los te koppelen van de energietoevoer. Accustandweergave met 5 led-balken (accustanden van 10, 25, 50, 75 en 100% worden weergegeven). Met status-led: geeft aan wanneer een actieve gebruiker is aangesloten. De volgende aansluitingen zijn beschikbaar:

- 1 × **USB-C (maximaal uitgangsvermogen 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A en PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,**
- 1 × **USB-C PD Power Delivery: Maximaal uitgangsvermogen van 15 W; 5V/3A,**
- 1 × **USB-A-aansluiting (maximaal uitgangsvermogen 15 W; 5V/3A).**

Functie:

IP20: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

T.b.v.:

Accu's van AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

volgende connectoren:

AEG/RIDGID US nr. 03.6158C;

BERNER nr. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE nr. 03.6140C;

BOSCH GREEN nr. 03.6141C;

DEWALT nr. 03.6142C;

EINHELL nr. 03.6143C;

FEIN nr. 03.6144C;

FESTOOL nr. 03.6153C;

FLEX nr. 03.6145C;

HAZET nr. 03.6146C;

HIKOKI nr. 03.6147C;

HILTI (21,6 V) nr. 03.6157C;

INGERSOLL nr. 03.6152C;

MAKITA nr. 03.6148C;

MILWAUKEE nr. 03.6149;

PANASONIC nr. 03.6157;

RIDGID nr. 03.6154;

RUPES nr. 03.6159;

SNAP-ON nr. 03.6151;

WÜRTH nr. 03.6150

Levering:

Inclusief 2 x GARANT easyFix-basisplaten nr. 955820 gr. 2 voor bevestiging aan geperforeerde wanden.

Opmerking:

Niet geschikt voor het opladen van accu's. Fabrikant-accu's moeten worden opgeladen met originele laadunits.

Technische beschrijving

Aantal laadplaatsen voor USB	3
IP-klasse	IP 20
Breedte	185 mm
Diepte	65 mm
Hoogte	125 mm
Gewicht	0,34 kg

Gegevensblad

Serie	easyFix
maximaal uitgangsvermogen	90 W
Producttype	Lader

Geschikte producten

No Shop URL available for: 957520 USB