

Garant**WNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7130-2, Méret: 080412**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2983 080412
GTIN	4067263094975
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	30
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Tartalom	252072 HB7130-2
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2983 080412