

Garant**Master Mute borestang A.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC., venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265009 12/06
GTIN	4069515024532
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade. Karbidforstærket skaft.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på $L_{min.}$. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Udhængslængde L_1	132 mm
Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Skaft-Ø D_s	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
ISO-kode holder	A12Q SCLCR/L06
Norm	Fabriksstandard
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
Tilslutningsgevind	G1/8

Indsatstype	venstre
Skaftform	Stål
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265009-12/06>