



Pistola neumática, Longitud del tubo de soplado: 90mm



Datos de pedido

Número de pedido	080268 90
GTIN	7391390523075
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado (serie 209) con boquilla silenciosa y ergonomía mejorada gracias a la empuñadura blanda del mango y del gatillo.

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080290 tam. 1/4

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Valor del flujo	528 l/min
Tipo de producto	Pistola

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/080268-90>

Hoja de datos