



Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollici, 17 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6055 6
GTIN	4069515051682
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di chiavi a bussola n. art. 630168 6.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Prolunghe: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Numero pezzi	17
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola
USP1	3 set di 17 chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6055 6