

**Unidad de mantenimiento montada, de 2 piezas, Ø rosca interior: 1/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Unidad de mantenimiento de 2 piezas montada, con regulador de presión, engrasador por neblina y filtro.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

Descripción técnica

Ø rosca interior	1/4 pul
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 2 piezas	93 mm

Altura (H)	190 mm
Tipo de producto	Unidad de mantenimiento

Accesorios

Depósito de policarbonato para engrasador Ø vidrio 33 mm	080023 33
Depósito de policarbonato Para filtro Ø vidrio 33 mm	080024 33
Soporte en ángulo con 2 tornillos Tipo ZW11	080025 ZW11