



Endoscoopsonde, halfstar, omschakelbaar, Ø 4,9 mm, Sondelengte: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	492932 1000
GTIN	4045197609014
Artikelklasse	42L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°. Sonde met omschakelbare 0°- en 90°-kijkrichting (2 camera's) via bedieningsknop. Sonde met omschakelbare 0°- en 90°-kijkrichting (2 camera's) via bedieningsknop.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. **Automotive:** motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. **Luchtvaart:** aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. **Bouw:** beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. **Leidingbouw:** lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. **Hydraulische systemen:** cilinders, lekkages. **Verwarming, sanitair, airconditioning:** kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. **Ongediertebestrijding:** bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. **Politie, douane:** voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessoires:

Adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Opmerking:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-Ø en kijkrichtingen op aanvraag.

Sonde voor controle van leidingen:

- **Kop-Ø: 28 mm**
- **Sondelengte: 22 m**
- **Beeldopeningshoek: 150°**
- **8 Krachtige leds.**

Technische beschrijving

Sondelengte	1000 mm
IP-klasse	IP 67
Cameraresolutie	320×240 px
Sonde-Ø	4,9 mm
Productnaamattribuut	Ø 4,9 mm
Producttype	Sonde