



Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas, Ženklinimo aukštis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445152 600
GTIN	4946368583334
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudojant labai mažai elektros energijos. Vertės fiksavimo mygtukas – mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais). **2 išankstinio nustatymo vertės** suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio). **Ženklinimo adata su kietmetalio galu.** Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklinimo adata Nr. 443510.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniais indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų kabelis Nr. 497080.

Techninis aprašymas

Pado ilgis	180 mm
------------	--------

Pado plotis	120 mm
Ženklinimo aukštis	600 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	3500 h
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas