

**Greitojo jungimo mova su išoriniu sriegiu, Išorinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	1000 l/min
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Išorinis prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Mova