



### Pacchetto speciale 3x cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6026 260
GTIN	4069515045315
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

**Capacità di taglio:** Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

**Uso:**

Per tagli diritti continui e di forme.

**Fornitura:**

3x cesoie Ideal per lamiera, taglio a destra n. art. 766042 dim. 260

#### Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	33 mm
Lunghezza complessiva	260 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

USP1

3x cesoie Ideal per lamiera con  
impugnatura bicomponente

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6026 260