

Garant**Fordelspakning GARANT GreenPlus ultralydsrens Sonic Cleaner AC, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT GreenPlus **ultralydsrensere** – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er **biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning**. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse. Sonic Cleaner AC - **surt, lugtfrit** rengøringskoncentrat, anvendes til fjernelse af rust fra jernmaterialer. Kalk, oxider og mineralske aflejringer kan stadig fjernes.

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.

Rust, kalk, oxider, mineralaflejringer, olier og fedtstoffer.

Passer til:

Materialerne påføres en molekylær beskyttelsesfilm, der beskytter midlertidigt mod korrosion. Den efterfølgende belægninger og hærddninger forringes ikke.

Teknisk beskrivelse

Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Lagertemperatur	20 - 80 °C
Serie	GreenPlus
Påfyldningsmængde, væske	5 l
pH-værdi	2,2
Blandingsforhold	5 - 100 %
Produktnavnsegenskab	sur
Produkttype	Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

Tilbehør

GARANT GreenPlus ultralydsrenserSonic Cleaner AC
Indhold 5 l

088018 5