

Voordeelsverpakking platte grijpermagneet met binnendraad



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5922 20
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afgeschermd platte gripper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hard ferrietgrijpers.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Ø	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Schroefdraadbus	ja
Schroefdraad	M4
Gewicht	16,5 g
Hoogte met schroefdraad	13 mm

Hoogte	6 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	90 N
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
Platte grijpermagneet met binnendraad Ø 20 mm	085922 20