



Nylonová spirálová hadice 3/8 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 5m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080058 5
GTIN	4067263151883
Třída artiklu	02A

Popis

Provedení:

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.

Technický popis

Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	5 m
Vnitřní Ø hadice	9 mm
Připojení rychlospojky	3/8 palec
Maximální provozní tlak	10 bar
Rozsah teploty	-60 - 60 °C
Druh produktu	Hadice

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/080058-5>

