

**TESA****Hordozható hossz mérő készülék, Típus: T10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434716 T10
GTIN	7630041114775
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, hordozható kijelző készülék skálás és számos kijelzéssel induktív mérőtapintókhoz. Egyértelmű és hibamentes leolvasás a részletes skálás kijelzőnek köszönhetően. 5-szörös zoom mód. Nagyon hosszú, több, mint 300 órás működési idő. Optimális kezelés az ergonómikus design és a Soft-Touch felület következtében.

Funkció:

Nullázás (Offset), +A, -A, memória funkció, Max, Min, Max-Min, mérés határértékekkel, adatok exportálása, ASCII parancsok. Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben. IP63: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Kijelző készülék TESA induktív mérőtapintóhoz.

Tartalom:

4x elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Rádiós jeladó 498916 sz., adatkábel 498918 sz., szoftver 498925; 498926 sz.

Műszaki leírás

Adatlap

Szám kijelző hibahatára	0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	170 mm
Súly	0,5 kg
Magasság	38 mm
Maximális felbontás	0,1 µm
Beállítható skála	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Csatlakozók száma induktív tapintókhoz	1
Méréstartomány	± 5 – ±5000 µm
IP védettségi osztály	IP 63
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	Digimatic interfész
Termék fajtája	Kijelző készülék

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/434716-T10>