



Llave acodada hexagonal, larga cromadas, Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	626090 1,5
GTIN	7610733085224
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	82×16 mm
Hexágono	1,5 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
------------------------------------------------------------------------------	----------