

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na dokončovací práci, 30 ks, HB7020-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2441 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Obsah	251142 HB7020-2
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	8
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2441 120404