

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2907 09T308
GTIN	4067263093794
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	250152 HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3.25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Počet kusů	30
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2907 09T308