



6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626037 24
GTIN	4062406229528
Třída artiklu	62B

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Technický popis

Délka ramen	248×114 mm
6hran	24 mm
Povrch	niklovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky