



Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating, Zeskant: 3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	626064 3
GTIN	7610733200870
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld, verchromd, **poedercoating** en opvallende kleurcodering 'Rainbow' om snel de juiste maat te vinden.

Technische beschrijving

Sleutellengte	74×23 mm
Zeskant	3 mm
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/626064-3>