

Garant

Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC..., à droite



Données de commande

N° commande	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Code ISO porte-outils	A12Q SDUCR/L07
Angle d'attaque κ	93 degré
Taille plaquette	7 mm
\varnothing queue D_s	12 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Norme	Norme usine
\varnothing pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Longueur totale L	180 mm
Déport L_3	8,9 mm
Série	Master Mute
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Longueur de col L_1	132 mm
Raccord fileté	G1/8

Fiche technique

Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage