

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGW 050101, CBN (5° / 7°)****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265470 G
GTIN	4062406561116
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGW 050101
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Řezný materiál	CBN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 160 m/min
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	BU7220
Rohový radius	0,1 mm

Technický list

Provedení řezných hran	G
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	BU7220
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		