

Garant**Fordelspakning 5x Elektronikskævbider, glat snit, stærkere skær****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG6014 135
GTIN	4069515045223
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Leveringsomfang:

5x elektronikskævbider nr. 726702 str. 135.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Koppertråd op til Ø	1,3 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Skærlængde	8 mm
Hel længde	135 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	Kulstofstål (C70)

Overflade	refleksionsfrit fosfateret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang
USP1	5x elektroniskævbider, glat snit, stærkere skær

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG6014 135