

**LED- ja UV-taskulamppu akkuineen, Tyyppi: UV-LED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Ladattava LED-taskulamppu eloksoitua alumiinia, akku, 3-portainen LED, **vaihdettavissa UV-valoksi, 90° kääntyvä pää** ja magneettijalka. Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.

• **Kumipäällysteinen painonappi.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Valovirta, porras 2	300 lm
IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta	450 lm
Valaisuaika	2 - 8 h
Pään Ø	29 mm
UV-säteilyn aallonpituus	395 nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	158 mm
Akkutyyppi	Litiumioni

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta, porras 3	120 lm
Tuotetyyppi	Taskulamppu