

Garant**DNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7130-1, Størrelse: 110404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2921 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal stk.	50
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 mm/min
Indhold	250652 HB7120-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p\ maks}$	2,75 mm

Primær anvendelse	M
Type	HB7130-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2921 110404