

Garant**Výhodné balenie lepidiel na funkčné spoje 6GP60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Typ **6GP60**. Používa sa na opravu opotrebených oblastí a obnovenie správnych lícovaní. Vhodné pre veľké medzery. Vytvrdený produkt je možné opracovať vŕtaním, frézovaním alebo brúsením.

Poznámka::

Obsah 3 kusy

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Teplota skladovania	5 - 23 °C
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre rozsah použitia	oprava

vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
maximálna škára	0,3 mm
Tvar	pastovitá
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Bod vzplanutia	100 °C
minimálny odtrhávací moment	18 Nm
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	mechanicky odolné
Dynamická viskozita	200000 - 600000 mPas
Chemický podklad	Metakryláty
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Objem náplne	50 ml
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
pre veľkosť závitů M do	M20
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Farba	strieborná
Séria	GreenPlus
Tesnosť	1,13 g/cm ³
Druh produktu	Špárovací prostriedok

Príslušenstvo

Lepidlo na funkčné spoje GARANT GreenPlus6GP60 Obsah
50

088071 50